

VIATTOTM
COMMERCIAL

AS-CG-36

ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тестоделитель AS-CG-36 разработан специально для деления теста или начинки на равные части (минимальный вес куска 30г). Данная машина функциональна и высокоэффективна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Подключите питание.
- 2) Поставьте разделительный лоток на рабочий стол.
- 3) Нажмите кнопку запуска - рабочий стол поднимется.
- 4) Чтобы вернуться в исходное положение – выключите прибор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте машину. Не повредите выключатель. При делении, подсчитывайте общий вес теста.

1. Установите 2-х или 3-х полюсный воздушный выключатель на стене на 1,2м выше машины.
2. Установите линию 57 в IEC60245(YZW).

-
3. Любая чистка и обслуживание должны проводиться только после выключения машины.
 4. Рекомендуется влажная уборка машины. Запрещено поливать машину водой.